

**Trobridna turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 150mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 511100 150 |
| GTIN | 4009215017182 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form C

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Duljina bez šarke | 150 mm |
| širina | 12 mm |
| Atribut imena proizvoda | rez 1 (grubo) |
| Rez | 1 |
| Vrsta reza | Bastard |
| Oblik | C |
| Opis oblika | trokutni, s polutupim vrhom |
| Površine za turpijanje | 3 |
| uključujući dršku turpije | ne |
| Standard | DIN 7261 |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm | 519400 120 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519550 110 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm | 519510 90 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519600 110 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm | 519510 100 |