



Garnitura paralelnih etalona čelik, razred tolerancije 1, sadržaj garniture: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	480452 10
GTIN	4045197208255
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Od dorađenog specijalnog čelika. Otvrđnjen s lako odsječnim bridovima. Mjerne površine lepene. (HRC 64 – 66). Protokol o ispitivanju (tvornička potvrda o baždarenju) navodi osim uvjeta kontrole za svaku kladicu stvarno odstupanje od zadanih dimenzija. Na taj je način poznata zadana mjera. Priklučenje na nacionalne norme osigurano je primjenjivošću referentnih stavki iz DKD odn. PTB. Tolerancije duljine (do duljine 100 mm) vidi art. 480200 – 480300. Ostala izvedba kao art. 480450.

Upotreba:

Za kontrolu mikrometara prema VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Sadržaj:

Po 1 mjeri (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Sadržaj:

po 1 dimenzija: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ø ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	10
Standard	DIN EN ISO 3650
Razred tolerancije	1

Materijal	dorađen specijalni čelik
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S17
Vrsta proizvoda	Šablona za podešavanje mikrometara

Usluge

DAkS kalibriranjeSet etalona, čelik sadržaj garniture 10	020860 10
KalibriranjeSet etalona, čelik/keramika sadržaj garniture 10	020850 10