

**Garant****Čelični etalon Razred tolerancije 0, nazivna mjera: 1,17mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 481030 1,17   |
| GTIN           | 4045197208576 |
| Razred artikla | 41L           |

**Opis****Izvedba:**

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.

Vel. 0,5 do 10 – presjek= 30×9 mm.

Vel. 11 do 500 – presjek = 35×9 mm.

Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.

**Razred tolerancije 0** kao pramjera za kontrolu radnih etalona. Za podešavanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću. **S protokolom proizvođača o provedenom ispitivanju koji se može vratiti na staro stanje.**

**Napomena:**

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

**Tehnički opis**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nazivna mjera          | 1,17 mm   |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača                    |
| Standard               | DIN EN ISO 3650                                 |
| Razred tolerancije     | 0   |
| Materijal              | legirani specijalni čelik,<br>kaljem i popušten |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kalibriranje    | L2            |
| Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |

**Usluge**

|  |            |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeEtalon čelik maks. duljina 100 mm       | 028140 100 |
| KalibriranjeEtalon čelik / keramika maks. duljina 100 mm | 028060 100 |