

**Plosnata turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 350mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	510100 350
GTIN	4009215016888
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

**Rez na 3 strane, kvadratni vrh.**

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

**Standard:**

**DIN 7261 Form A**

**Tehnički opis**

Duljina bez šarke	350 mm
Presjek	35x7,5 mm
Atribut imena proizvoda	rez 1 (grubo)
Rez	1
Vrsta reza	Bastard
Oblik	A
Opis oblika	plosnati, s tupim vrhom
Površine za turpijanje	3
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

## Pribor

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120