

**Plosnata turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 510200 100 |
| GTIN | 4009215016710 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form A

Napomena:

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 510201.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Presjek | 12×3 mm |
| Duljina bez šarke | 100 mm |
| Atribut imena proizvoda | rez 2 (srednje grubo) |
| Rez | 2 |
| Vrsta reza | polovično ravnanje |
| Oblik | A |
| Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom |
| Površine za turpijanje | 3 |
| uključujući dršku turpije | ne |
| Standard | DIN 7261 |

Vrsta proizvoda

Radionička turpija

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm | 519400 100 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 95 mm | 519600 95 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm | 519510 90 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm | 519550 100 |
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 80 mm | 519400 80 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |