

**Stereo mikroskop, tip: EZ410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Razred artikla	49B

Opis**Izvedba:**

StereoZoom mikroskop za oštre, izrazito osvijetljene slike visoke rezolucije. Veličine gumba za namještanje prilagođene obliku ruke te njihova podesiva primjena omogućavaju stalnu upotrebu bez umora. Razmak očiju može se individualno podešavati. Folijska tipkovnica, može se birati 3 metode osvijetljenja s 5 svijetlećih dioda.

Tehnički opis

Ø vidnog polja	5,7 - 25 mm
Osvjetljenje koje se može regulirati	da
Optički sustav	10° Greenough parfokal
Radni razmak	100 mm
Kut gledanja	60 stupanj
Zumiranje	4,4:1
Povećavanje (x-puta)	8 - 35

Osvjetljenje	odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda, koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode, ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode
Težina	5,4 kg
Sustav LED rasvjete	Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop