



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %      |
| Širina brusne trake           | 100 mm       |
| Duljina brusne trake          | 620 mm       |
| Atribut imena proizvoda       | 100×620 mm   |
| Vrsta proizvoda               | Brusna traka |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          | 35-40 m/s      |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 32-38 m/s      | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 20-25 m/s      | P       |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima | 32-38 m/s      | H       |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima | 18-30 m/s      |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima | 10-20 m/s      |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 30-45 m/s      | K       |
| CuZn                           | prikladno                          | 35-45 m/s      | N       |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          | 10-30 m/s      |         |
| Drvo                           | prikladno                          | 23-26 m/s      |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |