

**Poluokrugla turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 513300 250 |
| GTIN | 4009215017663 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Spiralni rez, konveksni vrh.**Upotreba:**

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form E

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Duljina bez šarke | 250 mm |
| Presjek | 25×7 mm |
| Atribut imena proizvoda | rez 3 (fino) |
| Rez | 3 |
| Vrsta reza | Fina obrada |
| Oblik | E |
| Opis oblika | Poluokrugli |
| Površine za turpijanje | sve su strane rezne |
| uključujući dršku turpije | ne |
| Standard | DIN 7261 |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm | 519510 125 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519550 120 |
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm | 519400 140 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519600 120 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519550 110 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519600 110 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519510 110 |