



Stereo mikroskop, tip: A60S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop s opsegom povećanja od 5× do 30×, omogućava detaljni prikaz i pregled. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji FusionOptics™ Leica A60 daje dubinu oštine od 13,6 mm u najnižem stupnju zumiranja – izostaje dugotrajno naknadno fokusiranje.

- **Jedinstvena dubina oštine (13,6 mm).**
- **Polje predmeta 46 mm.**
- **Ergonomski rad zahvaljujući velikom radnom razmaku (122 mm).**
- **Antistatičko plastično kućište.**
- **Uključujući LED svjetlo u prstenu s 10 stupnjeva svjetlosti.**
- **Difuzor za smanjenje refleksije (može se skinuti).**

Sa stativom sa zakretnom rukom

- **Za ponavljajuće objekte.**
- **Vlastita točka uzemljenja na temelju.**
- **Posebno velika stabilnost za rad kod većeg povećanja.**

Upotreba:

Idealno za industrijske inspekcije, montaže i kontrole kvalitete.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel.

Dodatni pribor:

Prodirajuće osvjetljenje br.491777 vel. BLI.

Tehnički opis

Sustav LED rasvjete	16 Med Power SMT LED lampica
Širina baze	266 mm
Optički sustav	Greenough i Fusion Optics™
maksimalni doseg	560 mm
Ø vidnog polja	46 mm
Zumiranje	6 : 1
maksimalna oštrina dubine	13,6 mm
Radni razmak	122 mm
Temperatura boje osvjetljenja	5600 K
Povećavanje (x-puta)	5 - 30
Kut gledanja	38 stupanj
Duljina baze	230 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

Pribor

Osvjetljenje prodirajućeg svjetla tip BLI	491777 BLI
---	------------