

**Brusni materijal, garnitura ekonomičnih rola (A) smeđe boje KK 114 F, 25 mm × 50 m, broj različitih koluta: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557880 10
GTIN	2050001030351
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, **normalnim korundom (A)**, povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prijanjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.

Tip **VSM KK 114 F**: Tkanina **smeđa, za zahtjevne radove brušenja**. Kvalitetna tkanina **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti a da se ne stvore resice.

**Duljina 50 m**, Pakiranje **s integriranim nožem za otkidanje. 10-dijelna** = kompl. garnit. s po 1 brusnom trakom u roli granulacije 40 do 400.

**Upotreba:**

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

**Tehnički opis**

Broj različitih koluta	10
Serijski broj	KK114F
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnih traka	25 mm
Duljina brusnih traka	50 m

Atribut imena proizvoda	25 mm × 50 m
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 100	557800 100
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 120	557800 120
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 150	557800 150

Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 180	557800 180
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 240	557800 240
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 320	557800 320
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 40	557800 40
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 400	557800 400
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 60	557800 60
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 80	557800 80