

**Poluokrugla turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	513200 200
GTIN	4009215017625
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Spiralni rez, konveksni vrh.**Upotreba:**

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:**DIN 7261 Form E****Napomena:**

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 513201.

Tehnički opis

Presjek	21×6 mm
Duljina bez šarke	200 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2 (srednje grubo)
Rez	2
Vrsta reza	polovično ravnanje
Oblik	E
Opis oblika	Poluokrugli
Površine za turpijanje	sve su strane rezne
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta proizvoda

Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20