



## Stereo mikroskop, tip: A60F



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

StereoZoom mikroskop s opsegom povećanja od 5x do 30x, omogućava detaljni prikaz i pregled. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji FusionOptics™ Leica A60 daje dubinu oštine od 13,6 mm u najnižem stupnju zumiranja – izostaje dugotrajno naknadno fokusiranje.

- **Jedinstvena dubina oštine (13,6 mm).**
- **Polje predmeta 46 mm.**
- **Ergonomski rad zahvaljujući velikom radnom razmaku (122 mm).**
- **Antistatičko plastično kućište.**
- **Uključujući LED svjetlo u prstenu s 10 stupnjeva svjetlosti.**
- **Difuzor za smanjenje refleksije (može se skinuti).**

Sa stativom fleksibilne ruke.

- **Jednostavno uočavanje objekta u smjeru x i y.**
- **Jednostavno postavljanje visine za objekte različite visine.**
- **Maksimalna ušteda prostora kroz pričvršćenje stolnom stezaljkom.**

#### Upotreba:

Idealno za industrijske inspekcije, montaže i kontrole kvalitete.

#### Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel.

#### Dodatni pribor:

Prodirajuće osvjetljenje br.491777 vel. BLI.

### Tehnički opis

Zumiranje	6 : 1
-----------	-------

maksimalna oštrina dubine	13,6 mm
maksimalni doseg	995 mm
Radni razmak	122 mm
Kut gledanja	38 stupanj
Sustav LED rasvjete	16 Med Power SMT LED lampica
Temperatura boje osvjetljenja	5600 K
Optički sustav	Greenough i Fusion Optics™
Ø vidnog polja	46 mm
Povećavanje (x-puta)	5 - 30
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

---

## Pribor

Osvjetljenje prodirajućeg svjetla tip BLI	491777 BLI
---	------------