

**Brusna traka, korund (A) KK711X, 75×533 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558015 60
GTIN	4018875157350
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Univerzalne brusne trake s nanesenim **korundom (A)**. Podloga brusnog zrna optimalno je prilagođena granulaciji i vrsti brusne trake.

Robustan X materijal za **snažno uklanjanje materijala** kod stacionarnih brusilica.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva na svim uobičajenim materijalima: **čelik**, neželjezni metali, lijev, **aluminijske legure**, **drvo**.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Tehnički opis

Granulacija	60
Serija	KK711X
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	75 mm
Duljina brusne trake	533 mm
Atribut imena proizvoda	75×533 mm
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno	35-40 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	32-38 m/s	H
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima	18-30 m/s	
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30-45 m/s	K
CuZn	prikladno	35-45 m/s	N
Plastika, GFK	prikladno	10-30 m/s	
Drvo	prikladno	23-26 m/s	
suho	prikladno		