

**Trobridna turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	511300 150
GTIN	4009215017205
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

**Rez na svim stranama, konveksni vrh.**

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanjanja.

**Standard:**

**DIN 7261 Form C**

**Tehnički opis**

širina	12 mm
Duljina bez šarke	150 mm
Atribut imena proizvoda	rez 3 (fino)
Rez	3
Vrsta reza	Fina obrada
Oblik	C
Opis oblika	trokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanjanje	3
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

## Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120