



Brusni materijal, garnitura ekonomičnih rola (A) smeđe boje sa spremnikom KK 114 F, 40 mm × 50 m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	557950
GTIN	2050001024657
Razred artikla	56V

Opis

Izvedba:

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, **normalnim korundom (A)**, povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prijanjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.

Tip **VSM KK 114 F**: Tkanina **smeđa, za zahtjevne radove brušenja**. Kvalitetna tkanina **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Spremnik je napunjen s 5 brusnih traka u roli art. 557700 – granulacija 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široka, 50 m duga).

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tip **VSM KK 114 F**: Smeđa tkanina, **za zahtjevne radove brušenja**. Ova kvaliteta je **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice. Skladište je napunjeno s 5 steznih valjaka br. 557700 – zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široko, 50 m dugačko).

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

Tehnički opis

Serijski broj	KK114F
Sredstvo za brušenje	Normalan korund

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnih traka	40 mm
Duljina brusnih traka	50 m
Atribut imena proizvoda	40 mm × 50 m
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Spremnik s 5 rola20 – 50 mm×50 m	557960
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 120	557700 120
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 240	557700 240
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 150	557700 150
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 80	557700 80
Brusna traka u roli (A), smeđaKK 114 F granulacija 60	557700 60