

**Četverbridna turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	512200 300
GTIN	4009215017496
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form D

Napomena:

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 512201.

Tehnički opis

širina	12 mm
Duljina bez šarke	300 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2 (srednje grubo)
Rez	2
Vrsta reza	polovično ravnjanje
Oblik	D
Opis oblika	četverokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanje	4
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta proizvoda

Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140