

**HOLEX****Poluokrugla turpija, rez 2, duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	513210 250
GTIN	4045197571670
Razred artikla	52A

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

**Spiralni rez, konveksni vrh.****Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

**Standard:****DIN 7261 Form E****Tehnički opis**

Duljina bez šarke	250 mm
Presjek	23×6 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2
Oblik	E
Opis oblika	Poluokrugli
Površine za turpijanje	sve su strane rezne
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

## Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110