

Garant**Čelični etalon Razred tolerancije 0, nazivna mjera: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	481030 60
GTIN	4045197235176
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.

Vel. 0,5 do 10 – presjek= 30×9 mm.

Vel. 11 do 500 – presjek = 35×9 mm.

Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.

Razred tolerancije 0 kao pramjera za kontrolu radnih etalona. Za podešavanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću. **S protokolom proizvođača o provedenom ispitivanju koji se može vratiti na staro stanje.**

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

Tehnički opis

Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Nazivna mjera	60 mm
Standard	DIN EN ISO 3650
Razred tolerancije	0
Materijal	legirani specijalni čelik, kaljem i popušten

Kalibriranje	L2
Vrsta proizvoda	Krajnja mjera

Usluge

DAkS kalibriranjeEtalon čelik maks. duljina 100 mm	028140 100
KalibriranjeEtalon čelik / keramika maks. duljina 100 mm	028060 100