

**Okrugla turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	514200 150
GTIN	4009215017861
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Spiralni rez, konveksni vrh.**Upotreba:**

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:**DIN 7261 Form F****Napomena:**

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 514201.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	150 mm
Promjer	6,3 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2 (srednje grubo)
Rez	2
Vrsta reza	polovično ravnanje
Oblik	F
Opis oblika	okruglo
Površine za turpijanje	sve su strane rezne
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta proizvoda

Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 100X25 mm	576000 100X25