


**Višenamjenska plosnata turpija, s drškom, duljina bez drške: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	515000 300
GTIN	4009215074697
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu oble** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Plosnate ručne turpije s trokutasto obrađenim zubima i širokim lomačem odvojenih čestica za malu silu obrade i velik volumen odrezivanja – nema zapunjavanja turpije – dobro odvođenje odvojenih čestica.<br>**Plosnate strane s posebnim rezom, jedna plosnata strana s utorom lomača odvojenih čestica za najveće volumene odrezivanja. Stražnja strana s kontinuiranim rezom za posebno finu obradu površine. Turpije s ravnim vrhom.** Plastična drška s provrtom za vješanje.

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

**Tehnički opis**

Presjek	30×6,5 mm
Duljina bez šarke	300 mm
Vrsta proizvoda	Višenamjenska turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

## Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25