



## Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrola rez 1, duljina bez drške: 250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	517100 250
GTIN	4009215074741
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

S plastičnom drškom otpornom na udarce.

**Rez 1** = grubo

#### Upotreba:

**Kvalitetna turpija** za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

#### Dio isporuke:

**5-dijelna** garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trobridnom, četverobridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

### Tehnički opis

Duljina bez šarke	250 mm
-------------------	--------

Rez	1
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

### Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40