



Radni stol za mjerne mikroskope, širina×dubina: 1500X700 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Razred artikla	41M

Opis

Izvedba:

Konstrukcija od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od beolina, zaobljena s jedne strane, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm. S praktičnim pretincem za odlaganje od čeličnog lima. Uključujući sustav zaključavanja GARANT.

Odgovara :

GARANT video mjerni mikroskopi s mjernim područjem maks. X=200 / Y=100.

Opremanje:

Visina prednje strane ladica (lijeva): 60; 300; 300 mm

Lakiranje:

Tijelo obojeno bojom bijelog aluminija, RAL 9006, ladice čelično plave boje RAL 5011.

Radionički stol, visina: 840 mm

Nosivost ladice/izvlačne police: 100 kg

Debljina pločica: 50 mm

Izvlačenje ladica: 90 %

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Korisna širina ladica: 490 mm

Korisna dubina ladica: 520 mm

Nosivost raspoređena po površini: 1000 kg

Težina: 124 kg

Tehnički opis

Nosivost raspoređena po površini	1000 kg
Korisna širina ladica	490 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	124 kg
Korisna dubina ladica	520 mm
Broj ladica	3
Radionički stol, visina	840 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	100 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica	90 %
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak