

Garant
VHM kuglasto glodalo, TiAlN, Ø d11 DC: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	207507 5
GTIN	4045197883001
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Okrugli **rebrasti profil** za grubo glodanje, **također u području radijusa obrade.**

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 207512.

Tehnički opis

Ø drške D_s	6 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,023 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,025 mm
Ø reza D_c	5 mm
Broj zubi Z	4
Ukupna duljina L	57 mm
Kut spirale	45 stupanj
Polumjer R	2,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Profil glodanja	HR

Tolerancija nazivnog \emptyset	d11
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

