



LED kružno svjetlo s upravljanjem po segmentima



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492230
GTIN	4045197330192
Razred artikla	49K

Opis

Izvedba:

Prirodno bijelo svjetlo (40 LED-lampica, temperatura svjetlosti 5900 K), mogućnost kontinuiranog prigušenja. Odabir segmenata (1/4 kruga) i rotacija (lijevo/desno) za postizanje izrazitog kontrasta. Homogeno osvjetljenje i rad bez titranja zbog istosmjernog napona. Vijek trajanja dioda 25000 h. ESD-kutija za odvod statičkog naboja. Čvrsta, tanka izvedba glave svjetiljke, unutarnji Ø 66 mm, uključujući adapter.

Dio isporuke:

Uključuje upravljačku jedinicu, međunarodni mrežni adapter (100 – 240 V) i adapter od Ø 66 mm na 58 mm.

Dodatni pribor:

Pribor za adapter Ø 66 mm na 60 mm br. 492232 vel. 66/60, difuzor br. 492232 vel. DIFF, set polarizacijskih filtara br. 492232 vel. FILTER.

Napomena:

Adapter za druge Ø objektiva (Zeiss, Leica, Nikon) dostupan je na upit.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ø prstenastog svjetla	66 mm
Temperatura boje	5900 K
visina prstenastog svjetla	25 mm
Vrsta proizvoda	Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo

Pribor

Pribor za LED kružno svjetlo tip FILTER	492232 FILTER
Pribor za LED kružno svjetlo tip LIGHT	492232 LIGHT
Pribor za LED kružno svjetlo tip 66/60	492232 66/60
Pribor za LED kružno svjetlo tip DIFF	492232 DIFF