

**Nožasta turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 518100 200 |
| GTIN | 4009215074833 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanja. **Specijalne turpije** izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One **osiguravaju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Sve strane rezne, s tupim vrhom.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|----------------|
| Presjek | 20×6,4 mm |
| Duljina bez šarke | 200 mm |
| Oblik | G |
| Standard | DIN 7262 |
| Vrsta proizvoda | Turpija za nož |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G) | prikladno |
| CuZn | prikladno |
| Plastika, GFK | prikladno |
| Drvo | prikladno samo u posebnim uvjetima |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm | 519510 100 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519600 120 |
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm | 519400 120 |
| Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519550 110 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519510 110 |
| Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519600 110 |