

Glodana turpija, plosnato-tupa, srednje, duljina bez drške: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519120 350
GTIN	2050001696243
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	350 mm
Presjek	36×7 mm
Stupanj finoće	srednje
Razmak oštrica cca	2 mm
Oblik	A
Atribut imena proizvoda	srednje
Standard	DIN 7264
za materijala	Čelik, čelični lijev, bakar, mjed, bronca itd.
Vrsta proizvoda	Glodana turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25