

Glodana turpija, plosnato-tupa, precizno, duljina bez drške: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519130 300
GTIN	2050001696250
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	300 mm
Presjek	31×7 mm
Stupanj finoće	precizno
Razmak oštrica cca	1,5 mm
Oblik	A
Atribut imena proizvoda	precizno
Standard	DIN 7264
za materijala	VA-čelici, tvrdi materijali, umjetna smola, limovi. Pogodno za lomljenje rubova, uklanjanje, fino ravnanje.
Vrsta proizvoda	Glodana turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125