




Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrola rez 2, s drvenom drškom, duljina bez drške: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	517240 200
GTIN	4009215169928
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

S drškom od tvrdog drveta.

Rez 2 = srednje grubo

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Dio isporuke:

5-dijelna garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trokutastom, četverbridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	200 mm
-------------------	--------

Rez	2
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40