

**Tokarska turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518200 300
GTIN	4009215007541
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanja. **Specijalne turpije** izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One **osiguravaju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Rez na 2 strane s jednim rezom (poboljšano odvođenje odvojenih čestica).**

Tehnički opis

Duljina bez šarke	300 mm
Presjek	30×7 mm
Oblik	H
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Turpija za tokarsku tezgu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40