

## Glodana turpija, poluokrugla, grubo, duljina bez drške: 250mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 519160 250    |
| GTIN           | 2050001696267 |
| Razred artikla | 56B           |

### Opis

#### Izvedba:

**Glodane turpije** odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

**Polukružno zaobljena, konusni tupi vrh, zubi samo s vanjske strane.**

### Tehnički opis

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Duljina bez šarke       | 250 mm   |
| Presjek                 | 23×7 mm  |
| Stupanj finoće          | grubo  |
| Razmak oštrica cca      | 3 mm   |
| Oblik                   | D  |
| Atribut imena proizvoda | grubo  |
| Standard                | DIN 7264   |
| za materijala           | Laki i mekani metali,<br>plastika, drvo, koža itd. |
| Vrsta proizvoda         | Glodana turpija                                    |

### Podaci korisnika

|             | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno    |                |         |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | uvjetno pogodno                    |
| GG(G)                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| CuZn                          | prikladno                          |
| Plastika, GFK                 | prikladno                          |
| Drvo                          | prikladno                          |

## Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm    | 519400 120    |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm         | 519550 120    |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm         | 519550 110    |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm         | 519510 125    |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm         | 519510 110    |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm     | 519600 110    |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm     | 519600 120    |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |