

**Turpija za ključeve, rez 2 duljina 100 mm, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518700 2
GTIN	4009215005134
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One **garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost**. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.

Napomena:

Drške turpija vidi br. 519600, 519400, 519510 i 519550.

Tehnički opis

Presjek	10×1,4 mm
Opis oblika	plosnato-tup
Standard	DIN 7283
Vrsta proizvoda	Ključna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519550 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 80 mm	519400 80
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 95 mm	519600 95
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100