




## Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futroli rez 2, s drvenom drškom, duljina bez drške: 250mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 517240 250    |
| GTIN           | 4009215169935 |
| Razred artikla | 56B           |

### Opis

#### Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

S drškom od tvrdog drveta.

**Rez 2** = srednje grubo

#### Upotreba:

**Kvalitetna turpija** za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

#### Dio isporuke:

**5-dijelna** garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trokutastom, četverobridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

### Tehnički opis

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Duljina bez šarke | 250 mm |
|-------------------|--------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Rez             | 2                  |
| Standard        | DIN 7261           |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |

### Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |