



Kontaktna turpija



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519000
GTIN	4009215002058
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Rez s obje strane; rez 2 (srednje grubo); ukupna duljina 140 mm; poprečni presjek 8×1,0 mm.

Upotreba:

Za naknadno turpijanje odnosno čišćenje uskih proreza (npr. električni kontakti).

Standard: DIN 7283

Tehnički opis

Standard	DIN 7283
Vrsta proizvoda	Kontaktna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		

CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40