

Glodana turpija, poluokrugla, grubo, duljina bez drške: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519160 300
GTIN	2050001696274
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

Polukružno zaobljena, konusni tupi vrh, zubi samo s vanjske strane.

Tehnički opis

Presjek	27×9 mm
Duljina bez šarke	300 mm
Stupanj finoće	grubo
Razmak oštrica cca	3 mm
Oblik	D
Atribut imena proizvoda	grubo
Standard	DIN 7264
za materijala	Laki i mekani metali, plastika, drvo, koža itd.
Vrsta proizvoda	Glodana turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	uvjetno pogodno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120