

**Turpija za ključeve, rez 2 duljina 100 mm, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518700 4
GTIN	4009215005189
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One **garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost**. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.

Napomena:

Drške turpija vidi br. 519600, 519400, 519510 i 519550.

Tehnički opis

Opis oblika	okrugli
Presjek	3,2 mm
Standard	DIN 7283
Vrsta proizvoda	Ključna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 70 mm	519400 70
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519550 100
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 95 mm	519600 95
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40