

**Karoserijska turpija 350×36×4,7 mm, ozubljenje: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519200 2
GTIN	4007220016244
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Oštrice s obje strane, radijalno glodane iz punog komada; gornje strane **izvedene** konveksno – to **spriječava ogrebotine** koje bi napravio brid turpije na obratku. Poseban oblik oštrice i pozitivan kut rezanja jamči velik učinak turpijanja.

Reže konveksno na obje strane.

Upotreba:

Obrada lima svake vrste, posebice **kod proizvodnje automobila i karoserija** te kod **popravaka**. **S ovim turpijama za karoserije postiže se glatka površina koja se može farbati bez poliranja.**

Tehnički opis

Ozubljenje	2
Razmak oštrica cca	2,5 mm
Stupanj finoće	srednje
Presjek	36×4,7 mm
Ukupna duljina	350 mm
Vrsta proizvoda	Turpija za karoseriju

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Podesivi držač za karoserijske turpije 350 mm tip KFH350	519215 KFH350