

Glodana turpija, plosnato-tupa, grubo, duljina bez drške: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519110 350
GTIN	2050001696212
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.

Tehnički opis

Presjek	36×7 mm
Duljina bez šarke	350 mm
Stupanj finoće	grubo
Razmak oštrica cca	3 mm
Oblik	A
Atribut imena proizvoda	grubo
Standard	DIN 7264
za materijala	Laki i mekani metali, plastika, drvo, prirodni rog, koža itd.
Vrsta proizvoda	Glodana turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	uvjetno pogodno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 160 mm	519400 160
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40