

**Karoserijska turpija 350×36×4,7 mm, ozubljenje: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519200 3
GTIN	4007220016251
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Oštrice s obje strane, radijalno glodane iz punog komada; gornje strane **izvedene** konveksno – to **spriječava ogrebotine** koje bi napravio brid turpije na obratku. Poseban oblik oštrice i pozitivan kut rezanja jamči velik učinak turpijanja.

Reže konveksno na obje strane.

Upotreba:

Obrada lima svake vrste, posebice **kod proizvodnje automobila i karoserija** te kod **popravaka**. **S ovim turpijama za karoserije postiže se glatka površina koja se može farbati bez poliranja.**

Tehnički opis

Razmak oštrica cca	2,2 mm
Stupanj finoće	fina
Ozubljenje	3
Presjek	36×4,7 mm
Ukupna duljina	350 mm
Vrsta proizvoda	Turpija za karoseriju

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
---	--------------

Podesivi držač za karoserijske turpije 350 mm tip KFH350	519215 KFH350
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40