

**Turpija za drvo, poluobla, Narez 2 (srednji), duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519330 250
GTIN	4009215007176
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo **postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.**

Polukružno**Tehnički opis**

Duljina bez šarke	250 mm
Presjek	25×7 mm
Rez	Narez 2 (srednji)
Oblik	C
Standard	DIN 7263
Vrsta proizvoda	Turpija s drvenom drškom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Drvo	prikladno

Pribor

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110