



Pilasta turpija za brušenje narez 3 (fini) plosnati, ravni rubovi, duljina bez drške: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	518550 200
GTIN	4009215005479
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Specijalna kvaliteta, s jednostrukim rezom i posebno prikladna za oštrenje listova pile za drvo. Ove turpije za pile jamče velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. **Sve strane rezne.** S okruglim rubovima.

Tehnički opis

Presjek	20×4 mm
Duljina bez šarke	200 mm
Oblik	F
Standard	DIN 7262
Vrsta proizvoda	Turpija za pilu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110