

Glodana turpija, plosnato-tupa, srednje, duljina bez drške: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	519120 250
GTIN	2050001696229
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom **oštrinom** oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvođe i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. **Nema zapunjavanja.**

Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	250 mm
Presjek	26×7 mm
Stupanj finoće	srednje
Razmak oštrica cca	2 mm
Oblik	A
Atribut imena proizvoda	srednje
Standard	DIN 7264
za materijala	Čelik, čelični lijev, bakar, mjed, bronca itd.
Vrsta proizvoda	Glodana turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120