

**Turpija za ključeve, rez 2 duljina 100 mm, tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518700 7
GTIN	4009215081404
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One **garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost**. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.

Napomena:

Drške turpija vidi br. 519600, 519400, 519510 i 519550.

Tehnički opis

Presjek	10×0,8 mm
Opis oblika	plosnato-tupa posebno tanka
Standard	DIN 7283
Vrsta proizvoda	Ključna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 95 mm	519600 95
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 80 mm	519400 80
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519550 100