

PHOTONIC  
you will see**LED izvor hladnog svjetla, tip: F1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492242 F1
GTIN	2050002047051
Razred artikla	49K

**Opis****Izvedba:**

Veoma snažan, prigušivi izvor hladne svjetlosti s dugovječnom (>30.000 h) i energetski štedljivom LED tehnologijom (5.800 K). Robustno metalno kućište, čvrsto i stabilno za slaganje u blokove. ESD kutija za odvod statičkog naboja. Ekstremno velika gustoća svjetlosnih zraka kod osvijetljene površine. Pasivno hlađenje, bešumno i bez vibracija.

**Dio isporuke:**

LED izvor hladnog svjetla, dvostruki optički kabel u obliku labuđeg vrata (Ø 4,5 mm, duljina 550 mm) s integriranim sustavom fokusiranja. Uključujući međunarodni mrežni adapter (100 - 240 V).

**Dodatni pribor:**

Halogenski filter br. 492244 vel. FILTER, nožni prekidač br. 492244 vel. SWITCH i pretvarač poprečnog reza br. 492244 vel. LINE.

**Napomena:**

Ostali optički kablovi, kružna svjetla s otvorom i ostali pribor dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Težina	0,5 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
usporedba emisije snage u odnosu na halogenske svjetiljke	100 W

Prihvata snaga	22 W
Temperatura boje	5800 K
Ukupna širina	110 mm
Ukupna visina	175 mm
Ukupna duljina	196 mm
Jačina rasvjete	350 lm
Vrsta proizvoda	Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo

---

## Pribor

Pribor za LED izvor hladnog svjetla tip SWITCH	492244 SWITCH
Pribor za LED izvor hladnog svjetla tip LINE	492244 LINE
Pribor za LED izvor hladnog svjetla tip FILTER	492244 FILTER