

HOLEX**Video endoskop s fleksibilnom sondom, Ø 5,5 mm, duljina sonde: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492925 2000
GTIN	4045197511812
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Osnovni uređaj s LCD zaslonom od 3,5 cola. Mogućnost uvećanja (1,5x), slike i video snimke mogu se pohraniti na SD karticu. USB i AV izlaz za prijenos podataka. Integrirana, punjiva litij-ionska baterija (3,7V).

Dio isporuke:

Robustan, vodootporan transportni kofer zaštićen od prašine. SD memorijska kartica, mrežni adapter (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) br. 492958, USB podatkovni kabel, AV kabel, garnitura za čišćenje, litij-ionska baterija br. 492926.

Uključuje 1 sondu br. 492938, vel. 2000 (IP67), zrcalo sonde koje se može pričvrstiti vijčanim spojem br. 492950 (70°; 90°; 110°) i magnet.

Tehnički opis

Duljina	207 mm
Duljina sonde	2000 mm
Težina	0,558 kg
širina	118 mm

fokusrana dubinska oštrina	16 – 60 mm
Rezolucija zaslona	320×240 px
Visina	38 mm
Rezolucija kamere	640×480 px
Format prihvata	JPEG / AVI (30 fps)
Radna temperatura	0 - 50 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ø sonde	5,5 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop

Pribor

Mrežni adapter za endoskop	492958
Endoskopska sonda, fleksibilna duljina sonde 2000 mm	492940 2000
Endoskopska sonda, fleksibilna duljina sonde 2000 mm	492938 2000
Endoskopska sonda, polukruta duljina sonde 1000 mm	492936 1000
Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna Duljina sonde 1000 mm	492942 1000
Litij-ionska baterija	492926
Endoskopska sonda, polukruta duljina sonde 1000 mm	492934 1000