



Video endoskop s prikazom mjernog rastera i fleksibilnom sondom, Ø 5,5 mm, duljina sonde: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492928 2000
GTIN	4045197565419
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Osnovni uređaj s 3,5 colnim LCD zaslonom i 2 m dugom fleksibilnom sondom (Ø 5,5 mm, smjer gledanja 0°). Robusna, voodootporna glava sonde (IP67) od čelika otpornog na koroziju.

Mogućnost uvećanja (2×), način rada zrcala (Mirror). Kut otvaranja slike 60°, regulacija kontrasta i svjetline, način crno-bijele slike za prikaze s većim kontrastom, mogućnost pohrane slikovnih i video zapisa na SD-karticu, USB- i AV-izlaz za prijenos podataka. Sonda s intenzivnim LED lampicama orijentacije 0° prema naprijed i s bočnim LED lampicama sa smjerom gledanja od 90°.

Način bočnih LED lampica: Kada se upotrebljava i pričvrsti zrcalo sonde (110°), aktiviranjem bočnih LED lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.

Način mjernog rastera: Mjerenja objekta na površini zaslona u kombinaciji s mjernim rasterom. Veličina mjernog polja 20×15 mm.

Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za upotrebu u velikim šupljinama i/ili jako tamnim okruženjima.

Okretanje slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.

Upotreba:

Npr. za brzo ispitivanje zavarenih šavova. Greške se mogu mjeriti za vrijeme inspekcije.

Dio isporuke:

Uključuje 1× sondu br. 492940 vel. 2000 (IP67), transportni kofer, zrcalo sonde (110°) koje se može zategnuti, SD memorijsku karticu, mjerno ticalo, USB podatkovni kabel, garnitura za čišćenje i 4 baterije br. 081551, vel. LR6.

Tehnički opis

Visina	55 mm
širina	123 mm
Duljina sonde	2000 mm
fokusirana dubinska oštrina	16 – 60 mm
Duljina	275 mm
Rezolucija zaslona	320×240 px
Težina	0,37 kg
Rezolucija kamere	640×480 px
Format prihvata	JPEG / AVI (30 fps)
Radna temperatura	0 - 60 °C
Broj sadržanih baterija	4
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Ø sonde	5,5 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop

Pribor

Endoskopska sonda, polukruta duljina sonde 1000 mm	492936 1000
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Endoskopska sonda, fleksibilna duljina sonde 2000 mm	492940 2000
Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna Duljina sonde 1000 mm	492942 1000
Endoskopska sonda, polukruta duljina sonde 1000 mm	492934 1000