

HOLEX**Endoskopska sonda polukruta, izmjenjive, Ø 4,9 mm, duljina sonde: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492932 1000
GTIN	4045197609014
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.

Sonda za promjenu smjera gledanja između 0° i 90° (2 kamere) upravljачkim tipkalom.

Kut slike 56°.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. **automobili:** motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. **Zrakoplovstvo:** motori, turbine, sustavi vodova.

Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetocinama. **Izgradnja cjevovoda:** Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja.

Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. **Grijanje-sanitarije-klima:** peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. **Suzbijanje štetočina:** košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. **Policija, carina:** pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dodatni pribor:

Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim Ø glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

Sonda za inspekciju cjevovoda:

- Ø glave: 28 mm
- Duljina sonde: 22 m
- Kut otvaranja slike: 150°
- 8 intenzivnih LED-dioda.

Tehnički opis

Duljina sonde	1000 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Rezolucija kamere	320×240 px
Ø sonde	4,9 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 4,9 mm
Vrsta proizvoda	Sonda