

**Precizna turpija sa zatikom, normalna, duljina bez drške / švicarski rez: 150/1****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 521100 150/1 |
| GTIN           | 613548064436 |
| Razred artikla | 53B          |

**Opis****Izvedba:**

**Švicarske precizne turpije** udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

**Rez na 3 strane.**

**Tehnički opis**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Duljina bez šarke       | 150 mm           |
| Presjek                 | 12×4 mm          |
| odgovara njemačkom rezu | 2 – 3            |
| Vrsta proizvoda         | Precizna turpija |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno    |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno    |                |         |

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Čelik < 60 HRC | prikladno                          |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| INOX           | prikladno                          |
| Ti             | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G)          | prikladno                          |
| CuZn           | prikladno                          |
| Plastika, GFK  | prikladno                          |
| Drvo           | prikladno                          |
| Uni            | prikladno samo u posebnim uvjetima |

## Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm         | 519550 110    |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm     | 519600 110    |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm         | 519510 100    |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm          | 519510 90     |
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm    | 519400 120    |