

**Turpija za drvo, poluobla, Narez 3 (fino), duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519340 200
GTIN	4009215007145
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo **postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.**

Polukružno**Tehnički opis**

Presjek	20×5,5 mm
Duljina bez šarke	200 mm
Rez	Narez 3 (fino)
Oblik	C
Standard	DIN 7263
Vrsta proizvoda	Turpija s drvenom drškom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Drvo	prikladno

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40