


VALTITAN precizna plosnata turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 150/0

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	520150 150/0
GTIN	613548062159
Razred artikla	53B

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovite precizne turpije VALTITAN s ekstremno velikom otpornošću na trošenje zbog tvrdoće površine od **1200 HV**. Poseban oblik zubi sprječava zapunjavanje turpije s ostacima odvojenih čestica. Maksimalna brzina uklanjanja materijala i dug vijek trajanja. Praktično ne zahrđava, stoga su prigodne za upotrebu u vrlo korozivnim okruženjima. Ne ostavlja korozivne ostatke.

Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	150 mm
Presjek	18,5×4 mm
odgovara njemačkom rezu	1 – 2
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519550 100