

**Garant****Četke za poliranje od filca Drška Ø 6 mm, tip: ZY8050****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552215 ZY8050
GTIN	4045197882936
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške, s nekoliko proreza.

**Upotreba:**

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.

**Napomena:**

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 –10 m/s.

Stupanj tvrdoće: mekano

Ø glave: 80 mm

Duljina glave: 50 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Ø glave	80 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	50 mm

Stupanj tvrdoće	mekano
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

---

**Pribor**

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150